


Peilistä heijastava valokenno

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OGP700

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Lasersuojausluokka	2
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 30; (käyttö; \$Einstellung: < 50 mA)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	675
Tyyp. elinikä [h]	50000

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V]	3,5
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Kytkenätaajuus DC [Hz]	500
Oikosulkusuojaus	kyllä



Peilistä heijastava valokenno

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys [m]	0,2...13; (Prismapeili Ø 80 E20005)	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä	
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm]	3	
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	25	
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-10...50	
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Lasersuojausluokka	2	
Laitesuojausta koskeva huomautus	Huom!:	Laservalo
	pulssiteho :	<= 2,2 mW
	Aallonpituus:	675 nm
	Taajuus :	2,2 kHz
	Pulssinpituus:	24 µs
	Älä tuijota sädetä.	
	Vältä altistumista lasersäteelle.	
	laserluokka:	2
	EN 60825-1	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 72	
Kierremerkintä	M18 x 1	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT	
Materiaali linssi	PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Peilistä heijastava valokenno



OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä





Peilistä heijastava valokenno

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

