


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OG5096

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre

Hälytyslähtö

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...36 DC

Virrankulutus

[mA]

< 24

Suojausluokka

II

Napaisuussuojaus

kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Lähtötoiminto

kirkas / himmeä kytKentä; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö DC

[V]

2,5

Hälytyslähtö

kyllä

Maks. jännitehäviö,
hälytyslähtö

[V]

3,5

Hälytyslähdön maks.
kuormitusvirta

[mA]

10

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö DC

[mA]

200

KytKentätaajuus DC

[Hz]

500

Oikosulkusuojaus

kyllä

Oikosulkusuojaustyyppi

tahdistettu

Ylikuormitussuojaus

kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin

vastaanotin



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/US-100

Toimintaetäisyys	[m]	< 15
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

