


## Peilistä heijastava valokenno

OGP-FPKG/V4A/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OGP300 tai OGP301

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

## Tuotteen ominaisuudet

|          |               |
|----------|---------------|
| Valolaji | punainen valo |
| Kotelo   | kierremalli   |

## Sovellutus

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Erityispiirre    | Kullatut koskettimet; polarisaatiosuodatin |
| Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno              |

## Sähköiset tiedot

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...36 DC    |
| Virrankulutus [mA] | < 32          |
| Suojausluokka      | II            |
| Napaisuussuojaus   | kyllä         |
| Valolaji           | punainen valo |
| Aallonpituus [nm]  | 660           |

## Lähdöt

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP                                           |
| Lähtötoiminto                                 | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5                                           |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200                                           |
| Kytkeätaajuus DC [Hz]                         | 500                                           |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä                                         |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu                                   |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä                                         |

## Tunnistusalue

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Toimintaetäisyys [m]                | < 3; (Prismapeili Ø 80 E20005)   |
| Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 0...3; (Prismapeili Ø 80 E20005) |



## Peilistä heijastava valokenno

OGP-FPKG/V4A/US-100

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Toimintaetäisyys säädettävä  | kyllä |
| Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |

| Käyttöolosuhteet        |               |
|-------------------------|---------------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...80      |
| Suojausluokka           | IP 68; IP 69K |

| Hyväksynnät / testit |              |          |
|----------------------|--------------|----------|
| EMC                  | EN 60947-5-2 |          |
|                      | EN 55011     | luokka B |

| Mekaaniset tiedot |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Kotelo            | kierremalli                             |
| Mitat [mm]        | M18 x 1 / L = 70,5                      |
| Kierremerkintä    | M18 x 1                                 |
| Materiaalit       | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT |
| Materiaali linssi | PMMA                                    |

| Näytöt / käyttöelementit |              |                    |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| Näyttö                   | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |
|                          | käyttö       | 1 x LED, vihreä    |

| Tarvikkeet         |                  |
|--------------------|------------------|
| Toimitettavat osat | lukkomutterit: 2 |

| Huomautuksia   |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

### Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



### Liitäntä

