


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...36 DC

Virrankulutus [mA] < 24

Suojausluokka II

Napaisuussuojaus kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Lähtötoiminto kirkas / himmeä kytKentä; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200

KytKentätaajuus DC [Hz] 500

Oikosulkusuojaus kyllä

Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu

Ylikuormitussuojaus kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin vastaanotin

Toimintaetäisyys [m] < 15

Toimintaetäisyys säädettävä kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...80

Suojausluokka IP 67

Hyväksynät / testit

EMC EN 60947-5-2



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/US-100

Mekaaniset tiedot

Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		PC
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä





kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

