




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-HPKG/US/90°/100MM



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	25
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	625

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	< 100; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	16



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä	
Taustavaimennus saatavana		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 68	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
MTTF		[vuotta]	541
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	57,3
Kotelo		kierremalli	
Mitat		[mm]	M18 x 1 / L = 65
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		ruostumaton teräs; ABS	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
		käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Mutterit: 2	
		lukkovälilevyt: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A			
2 1 3 4			

Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Liitäntä

