


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-OOKG/US/90°



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 19
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 9
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	3000
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynnit / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	1714	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	58
-----------	----



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-00KG/US/90°

Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		ruostumaton teräs; ABS
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Mutterit: 2
	lukkovälilevyt: 2

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

