




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-CPKG/US/90°/70MM



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	25
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	625

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	komplementti
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	< 70; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	16



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-CPKG/US/90°/70MM

Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä	
Taustavaimennus saatavana		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 68	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
MTTF		[vuotta]	492
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	51,2
Kotelo		kierremalli	
Mitat		[mm]	M18 x 1 / L = 65
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		ruostumaton teräs; ABS	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
		käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Mutterit: 2	
		lukkovälilevyt: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A			
2 1 3 4			

Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-CPKG/US/90°/70MM

Liitäntä

