


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OHS-00KG/2M

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: O8S200

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 20
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660
Tyyp. elinikä [h]	75000
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C]	25

Lähdöt

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 1,2
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	10
Valonsäteen mitat /	Toimintaetäisyys

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...50
Suojausluokka	IP 67



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OHS-00KG/2M

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	26,8
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiaalit		ABS
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,09 mm²

Liitäntä



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen