




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OHE-DPKG/0,20M/AS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O8E204

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	50
Kytkeätaajuus DC [Hz]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 1,2
Toimintaetäisyys säädettävä	ei



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OHE-DPKG/0,20M/AS

Vasteajat		
Vasteaika	[s]	< 2,5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...50
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	14,8
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiaalit		ABS
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, keltainen vilkkuu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,2 m, PVC		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A		

Liitäntä

