




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OHH-HPKG/0,20M/AS

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: O8H210

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 20
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Tyyp. elinikä [h]	75000
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C]	25

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirjas kytkentä
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	50
Kytkeäntaajuus DC [Hz]	800
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	1...30; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
--------------------	---



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OHH-HPKG/0,20M/AS

Toimintaetäisyys säädettävä	ei	
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	4,5	
Valonsäteen mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä	
Taustavaimennus saatavana	kyllä	
Vasteajat		
Vasteaika [s]	< 0,6	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-20...50	
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	14,8	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Materiaalit	ABS	
Materiaali linssi	PMMA	
Linssin suuntaus	linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, keltainen vilkkuu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,2 m, PVC		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A		
		

Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OH5-HPKG/0,20M/AS

Liitäntä

