


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OHS-00KG/0,20M/AS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O8S202

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 20
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660
Tyyp. elinikä [h]	75000
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C]	25

Lähdöt

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 1,2
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	10
Valonsäteen mitat /	Toimintaetäisyys

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...50
Suojausluokka	IP 67



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OHS-00KG/0,20M/AS

Hyväksynnät / testit

EMC EN 60947-5-2

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	15,4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiaalit	ABS
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PVC

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

