


Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OHH-HPKG/0,20M/AS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OH5007

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 20
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Tyyp. elinikä [h]	75000
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C]	25

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas kytkentä
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	50
Kytkentätaajuus DC [Hz]	800
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	1...30; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	4,5



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OH50-HPKG/0,20M/AS

Valonsäteen mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä
Taustavaimennus saatavana	kyllä

Vasteajat

Vasteaika [s]	< 0,6
---------------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...50
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	15
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiaalit	ABS
Materiaali linssi	PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, keltainen vilkkuu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PVC

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

