


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OHE-DPKG/0,20M/AS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O8E202

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 10
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		himmeä kytkentä
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	50
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	200
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	< 1,2
Toimintaetäisyys säädettävä		ei



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OHE-DPKG/0,20M/AS

Vasteajat		
Vasteaika	[s]	< 2,5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...50
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	14,8
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiaalit		ABS
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, keltainen vilkkuu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,2 m, PVC		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A		
		

Liitäntä

