


Peilistä heijastava valokenno

OIR-FBOW

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OI0001

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate

Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Taajuus AC

[Hz]

47...63

Käyttöjännite

[V]

20...250 AC

Napaisuussuojaus

ei

Lähdöt

Lähtötoiminto

kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö AC

[V]

4

Maks. vuotovirta

[mA]

12

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö AC

[mA]

300

Hetkellinen kuormitettavuus,
binäärilähtö

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Kytkeätaajuus AC

[Hz]

15

Oikosulkusuojaus

ei

Ylikuormitussuojaus

ei

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys

[m]

< 4; (Prismapeili Ø 80 E20005)

Toimintaetäisyys säädettävä

kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]


-25...60



Peilistä heijastava valokenno

OIR-FBOW

Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	0,123	
Kotelo	kierremalli	
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 125	
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	PPO modifioitu	
Materiaali linssi	lasi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
	ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5		
Liitäntä		



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea