


Peilistä heijastava valokenno

OIP-FBOW

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre

polarisaatiosuodatin

Toimintaperiaate

Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Taajuus AC

[Hz]

47...63

Käyttöjännite

[V]

20...250 AC

Suojaluokka

II

Lähdöt

Lähtötoiminto

kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö AC

[V]

4

Maks. vuotovirta

[mA]

12

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö AC

[mA]

300

Hetkellinen kuormitettavuus,
binäärilähtö

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Kytkeätaajuus AC

[Hz]

65

Oikosulkusuojaus

ei

Ylikuormitussuojaus

ei

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys

[m]

< 2; (Prismapeili Ø 80 E20005)

Toimintaetäisyys säädettävä

kyllä

Polarisaatiosuodin saatavana

kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...60



Peilistä heijastava valokenno

OIP-FBOW

Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Mitat [mm]		M30 x 1,5 / L = 125	
Kierremerkintä		M30 x 1,5	
Materiaalit		PBT; PPO modifioitu	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2 ruuvimeisseli	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
liittimet: ...1,5 mm²			
Liitäntä			

