




Peilistä heijastava valokenno

OIR-FBOW/LS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet		
Kotelo		kierremalli
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Peilistä heijastava valokenno
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Lähdöt		
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	4
Maks. vuotovirta	[mA]	12
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	300
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kytkeätaajuus AC	[Hz]	15
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	< 4; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60



Peilistä heijastava valokenno

OIR-FBOW/LS

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Hyväksynnot / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	145,149
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
	ruuvimeisseli

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C



Liitäntä

