


Kohteesta heijastava valokenno

OITGFNKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...55 DC

Virrankulutus

[mA]

15; ((24 V))

Suojaluokka

II

Napaisuussuojaus

kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne

NPN

Lähtötoiminto

kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö DC

[V]

2,5

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö DC

[mA]

250

Kytkenätaajuus DC

[Hz]

80

Oikosulkusuojaus

kyllä

Oikosulkusuojaustyyppi

tahdistettu

Ylikuormitussuojaus

kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys

[mm]

< 80

Toimintaetäisyys säädettävä

kyllä



Kohteesta heijastava valokenno

OITGFNKG

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
...2,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5		
Liitäntä		

