




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OIH-HNKG/US/600MM

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 potentiometri



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji punainen valo

Sovellutus

Erityispiirre Taustavaimennus

Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Virrankulutus [mA] 35

Suojausluokka III

Napaisuussuojaus kyllä

Valolaji punainen valo

Aallonpituus [nm] 625

Lähdöt

Sähköinen rakenne NPN

Lähtötoiminto kirkas kytkentä

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200

KytKentätaajuus DC [Hz] 300

Oikosulkusuojaus kyllä

Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu

Ylikuormitussuojaus kyllä



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OIH-HNKG/US/600MM

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	< 600; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio)	[mm]	< 600
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio)	[mm]	< 596
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio)	[mm]	< 578
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	30
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä
Taustavaimennus saatavana		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	200,4
Mitat	[mm]	64 x 43 x 38
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		sinkkipainevalu niklattu
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutteri: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OIH-HNKG/US/600MM

Liitäntä

