




Peilistä heijastava valokenno

OIP-HPKG/US/15M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OM5003

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



lähetin alemmassa linssissä
vastaanotin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
----------	---------------

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	20
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	624

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Kytkenätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Peilistä heijastava valokenno


OIP-HPKG/US/15M

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,1...15; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Valonsäteen maks. leveys	[mm]	100
Valonsäteen maks. korkeus	[mm]	130
Valonsäteen mitat /		Toimintaetäisyys
Polarisaatiosuodin saatavana		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	201,2
Mitat	[mm]	64 x 43 x 38
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		sinkkipainevalu
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutteri: 1	
Huomautuksia		
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
2 1 3 4		

Peilistä heijastava valokenno


OIP-HPKG/US/15M

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor