



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/FO/AS



1 painike ilman toimintoa



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]		10...30 DC
Virrankulutus [mA]		< 19
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus [nm]		660
Lähdöt		
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/FO/AS

Toimintaetäisyys	[m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	1000
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	1773

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	26,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	35 x 24 x 11
Materiaalit		kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		tunnistus edestä

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		peruskiinnike: 1, E20964
		ruuvit: 2 x M3 x 16
		jousivälilevyt: 2
		Mutterit: 2

Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä		
--------------------	--	--

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A





Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/FO/AS

Liitäntä

