




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/FO



1 painike ilman toimintoa



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 19
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660
Lähdöt		
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	1000



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-OOKG/FO

Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
---------------------	----------------------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[vuotta]	1773
------	----------	------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	71,5
-------	-----	------

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Mitat	[mm]	35 x 24 x 11
-------	------	--------------

Materiaalit	kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
-------------	---

Materiaali linssi	lasi
-------------------	------

Linssin suuntaus	tunnistus edestä
------------------	------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	peruskiinnike: 1, E20964
--------------------	--------------------------

ruuvit: 2 x M3 x 16

jousivälilevyt: 2

Mutterit: 2

Huomautuksia


Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
--------------	--

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
	sininen