




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-OOKG/SO



1 painike ilman toimintoa



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 19
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	1000



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/SO

Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
---------------------	----------------------------------

Käyttöolosuhteet	
-------------------------	--

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnät / testit	
-----------------------------	--

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[vuotta]	1764
------	----------	------

Mekaaniset tiedot	
--------------------------	--

Paino	[g]	71,5
-------	-----	------

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Mitat	[mm]	35 x 11 x 24
-------	------	--------------

Materiaalit	kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
-------------	---

Materiaali linssi	lasi
-------------------	------

Linssin suuntaus	linssi sivulla
------------------	----------------

Näytöt / käyttöelementit	
---------------------------------	--

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Tarvikkeet	
-------------------	--

Toimitettavat osat	peruskiinnike: 1, E20964
--------------------	--------------------------

ruuvit: 2 x M3 x 16

jousivälilevyt: 2

Mutterit: 2

Huomautuksia	
---------------------	--


Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
--------------	--

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä	
---------------------------	--

Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²

Liitäntä	
-----------------	--



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
	sininen