


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/FO/0,15/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OJ5108

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike ilman toimintoa

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 19
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/FO/0,15/US

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys [m]		< 10
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]		1000
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		0,054
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		35 x 24 x 11
Materiaalit		kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		tunnistus edestä
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		peruskiinnike: 1, E20964
		ruuvit: 2 x M3 x 16
		jousivälilevyt: 2
		Mutterit: 2
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,15 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: Hytrel 8068; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu		
		



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/FO/0,15/US

Liitäntä

