




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OJE-FPKG/FO/0,15M/US



1 painike ilman toimintoa



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 12
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	2,5



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1200
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	< 10
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	968

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	40,55
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	35 x 24 x 11
Materiaalit		kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		tunnistus edestä

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Elektroninen lukko		kyllä

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		peruskiinnike: 1, E20964
		ruuvit: 2 x M3 x 16
		jousivälilevyt: 2
		Mutterit: 2

Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,15 m, PVC

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: Hytrel 8068; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu



Liitäntä



2

Teach



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

