




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJSLOOKG/SO/AS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OJ5041

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Lasersuojausluokka	1
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 12
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	650
Tyyp. elinikä [h]	50000



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJSLOOKG/SO/AS

Lähdöt		
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys [m]		< 0,5
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm]		0,8
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]		2
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-10...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Lasersuojausluokka		1
Laitesuojausta koskeva huomautus	Huom!:	Laservalo
	laserluokka:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Vastaa 21 CFR 1040 vaatimuksia lukuunottamatta Laser Notice nr. 50 (kesäkuu 2007) mukaisia poikkeavuuksia.
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		0,055
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		35 x 11 x 24
Materiaalit		kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		peruskiinnike: 1, E20964
		ruuvit: 2 x M3 x 16
		jousivälilevyt: 2
		Mutterit: 2
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJSLOOKG/SO/AS

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

