




Peilistä heijastava valokenno

OJP-FPKG/FO/AS



1 painike



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 22
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	2,5



Peilistä heijastava valokenno

OJP-FPKG/FO/AS

Jatkuva kuormitettavuus, [mA]	200
binäärilähtö DC	
KytKentätaajuus DC [Hz]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Toimintaetäisyys [m]	0...2; (Prismapeili Ø 80 E20005)
prismapeilillä	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	64
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	867

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	27,45
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	35 x 24 x 11
Materiaalit	kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi	lasi
Linssin suuntaus	tunnistus edestä

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Elektroninen lukko	kyllä	

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	ruuvit: 2
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2

Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Peilistä heijastava valokenno

OJP-FPKG/FO/AS

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä



2

Teach



Peilistä heijastava valokenno

OJP-FPKG/FO/AS

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

