


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/SO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 painike ilman toimintoa

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 19
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
-----------------------	---------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/SO

Toimintaetäisyys [m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	1000
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit	
EMC	EN 60947-5-2

Mekaaniset tiedot	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	35 x 11 x 24
Materiaalit	kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi	lasi
Linssin suuntaus	linssi sivulla


Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	käyttö 1 x LED, vihreä

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	ruuvit: 2
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2

Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm ²	

Liitäntä	
----------	--



BN = Johdinvärit : ruskea
BU = sininen