


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OJE-FPKG/SO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 12
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytKentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	1200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OJE-FPKG/SO

Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin	vastaanotin	
Toimintaetäisyys [m]	< 10	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60	
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat [mm]	35 x 11 x 24	
Materiaalit	kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS	
Materiaali linssi	lasi	
Linssin suuntaus	linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Elektroninen lukko	kyllä	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	ruuvit: 2	
	jousivälilevyt: 2	
	Mutterit: 2	
Huomautuksia		
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OJE-FPKG/SO

Sähköinen liitäntä

Kaapecti: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

