




Kohteesta heijastava valokenno

OKT-FPKG/US-100

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: O6T201

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...50 DC

Virrankulutus

[mA]

30; ((24 V))

Suojaluokka

III

Napaisuussuojaus

kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Lähtötoiminto

kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö DC

[V]

2,5

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö DC

[mA]

250

Hetkellinen kuormitettavuus,
binäärilähtö

[mA]

250

Kytentätaajuus DC

[Hz]

50

Oikosulkusuojaus

kyllä

Oikosulkusuojaustyyppi

tahdistettu



Kohteesta heijastava valokenno

OKT-FPKG/US-100

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	0...500; (Kohteesta heijastava valokenno)
--------------------	---

Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
-----------------------------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
-------------------------	--------

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	IEC 801-2	taso 4
	IEC 801-3	taso 2
	IEC 801-4	taso 3
	IEC 255-5	taso 2

MTTF [vuotta]	535
---------------	-----

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	65,8
-----------	------

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Materiaalit	PPO modifioitu
-------------	----------------

Linssin suuntaus	linssi sivulla
------------------	----------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvimeisseli
	ruuvit: 2 x M4 x 25
	Aluslevyt: 2
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Kohteesta heijastava valokenno

OKT-FPKG/US-100

Liitäntä

