




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OLS-000A



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	4
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 25
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	2500
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OLS-000A

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	316
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	163,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	75 x 27 x 62
Materiaalit		PA; PBT
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5		
Liitäntä		

