




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OLE-FKOA




| Tuotteen ominaisuudet        |      |                                                 |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Valolaji                     |      | infrapuna                                       |
| Kotelo                       |      | suorakaiteenmuotoinen                           |
| Sovellutus                   |      |                                                 |
| Toimintaperiaate             |      | Lähetin/vastaanotinpari                         |
| Sähköiset tiedot             |      |                                                 |
| Taajuus AC                   | [Hz] | 47...63                                         |
| Käyttöjännite                | [V]  | 20...250 AC/DC                                  |
| Maks. tehontarve             | [VA] | 4                                               |
| Suojausluokka                |      | II                                              |
| Napaisuussuojaus             |      | ei                                              |
| Valolaji                     |      | infrapuna                                       |
| Aallonpituus                 | [nm] | 880                                             |
| Lähdöt                       |      |                                                 |
| Sähköinen rakenne            |      | rele                                            |
| Lähtötoiminto                |      | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)        |
| Koskettimien kuormitettavuus |      | 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
| Kytkenätaajuus AC            | [Hz] | 10                                              |
| Kytkenätaajuus DC            | [Hz] | 10                                              |
| Oikosulkusuojaus             |      | ei                                              |
| Ylikuormitussuojaus          |      | ei                                              |
| Tunnistusalue                |      |                                                 |
| Lähetin / vastaanotin        |      | vastaanotin                                     |



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OLE-FKOA

|                                                                                                |              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Toimintaetäisyys                                                                               | [m]          | < 25                  |
| Käyttöolosuhteet                                                                               |              |                       |
| Ympäristölämpötila                                                                             | [°C]         | -25...80              |
| Suojausluokka                                                                                  |              | IP 67                 |
| Hyväksynnät / testit                                                                           |              |                       |
| EMC                                                                                            | EN 60947-5-2 |                       |
|                                                                                                | EN 55011     | luokka B              |
| MTTF                                                                                           | [vuotta]     | 233                   |
| Mekaaniset tiedot                                                                              |              |                       |
| Paino                                                                                          | [g]          | 166,5                 |
| Kotelo                                                                                         |              | suorakaiteenmuotoinen |
| Mitat                                                                                          | [mm]         | 75 x 27 x 62          |
| Materiaalit                                                                                    |              | PA; PBT               |
| Materiaali linssi                                                                              |              | PMMA                  |
| Linssin suuntaus                                                                               |              | linssi sivulla        |
| Näytöt / käyttöelementit                                                                       |              |                       |
| Näyttö                                                                                         | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen    |
|                                                                                                | käyttö       | 1 x LED, vihreä       |
|                                                                                                | Toiminta     | 1 x LED, punainen     |
| Huomautuksia                                                                                   |              |                       |
| Pakkausyksikkö                                                                                 |              | 1 kpl                 |
| Sähköinen liitântä                                                                             |              |                       |
| liittimet: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5 |              |                       |
| Liitântä                                                                                       |              |                       |





## kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

