


Peilistä heijastava valokenno

OLP-FKOA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OL0017

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	4
Suojausluokka		II
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660
Tyyp. elinikä	[h]	100000
Referenssilämpötila / huoltoikä	[°C]	25

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Koskettimien kuormitettavuus	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Kytkeäntaajuus AC [Hz]	10
Kytkeäntaajuus DC [Hz]	10



Peilistä heijastava valokenno

OLP-FKOA

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue	
Toimintaetäisyys [m]	0,6...8; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	400
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	75 x 27 x 62
Materiaalit	PA; PBT
Materiaali linssi	PMMA

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä
liittimet: ...1,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5
Liitäntä

