


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OLS-00KG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5S500 + E11509 + E21122

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike ilman toimintoa

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 22
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Ylijännitesuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 25
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	2500



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OLS-OOKG

Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
---------------------	----------------------------------

Käyttöolosuhteet	
-------------------------	--

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnät / testit		
-----------------------------	--	--

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot	
--------------------------	--

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Mitat	[mm]	75 x 27 x 62
-------	------	--------------

Materiaalit	PA; PBT
-------------	---------

Materiaali linssi	PMMA
-------------------	------

Näytöt / käyttöelementit		
---------------------------------	--	--

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia	
---------------------	--

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5

Liitäntä

