




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OMS-000W/LS-500



vastaanotin alemmassa linssissä
lähetin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	24...240 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	6
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Tyyp. elinikä	[h]	100000
Referenssilämpötila / huoltoikä	[°C]	25

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
------------------	----

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 50
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	320




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OMS-000W/LS-500

Valonsäteen mitat /		Toimintaetäisyys	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...40
Suojausluokka			IP 67
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	187,787
Kotelo			suorakaiteenmuotoinen
Mitat		[mm]	73 x 45 x 49
Materiaalit			ABS lasikuituvahvistettu
Materiaali linssi			PMMA
Linssin suuntaus			linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö			1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu

**Liitäntä**