




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OME-FKOW/T/LS-500



vastaanotin alemmassa linssissä
lähetin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Taajuus AC [Hz] 47...63

Käyttöjännite [V] 24...240 AC/DC

Maks. tehontarve [VA] 6

Suojausluokka II

Lähdöt

Sähköinen rakenne rele

Lähtötoiminto kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)

Koskettimien kuormitettavuus 3A / 250 V AC

Kytkenätaajuus AC [Hz] 10

Kytkenätaajuus DC [Hz] 10

Oikosulkusuojaus ei

Aikatoiminto [s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin vastaanotin

Toimintaetäisyys [m] < 50

Toimintaetäisyys säädettävä kyllä




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OME-FKOWT/LS-500

Vasteajat		
Vasteaika	[s]	< 10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...40
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	204,12
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	73 x 45 x 49
Materiaalit		ABS lasikuituvahvistettu
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Epävarma alue	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu



Liitäntä

