



Kohteesta heijastava valokenno

OMT-FKOA/T/LS-500



vastaanotin alemmassa linssissä
lähetin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	24...240 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	6
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Tyyp. elinikä	[h]	50000
Referenssilämpötila / huoltoikä	[°C]	25

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Koskettimien kuormitettavuus	3A / 250 V AC
Kytkenätaajuus AC [Hz]	10
Kytkenätaajuus DC [Hz]	10
Oikosulkusuojaus	ei



Kohteesta heijastava valokenno


OMT-FKOA/T/LS-500

Aikatoiminto	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	< 3500
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	< 10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...40
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	201
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	73 x 45 x 49
Materiaalit		ABS lasikuituvahvistettu
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu

**Liitäntä**