




Kuituoptiikkavahvistin

OMF-FKOW/T/LS-500



vastaanotin alemmassa linssissä
lähetin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	24...240 AC/DC
Virrankulutus	[mA]	26
Maks. tehontarve	[VA]	6
Suojausluokka		II
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660
Tyyp. elinikä	[h]	100000
Referenssilämpötila / huoltoikä	[°C]	25

Lähdöt

Sähköinen rakenne		rele
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Koskettimien kuormitettavuus		3A / 250 V AC
Kytkeätaajuus AC	[Hz]	10
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	10
Oikosulkusuojaus		ei
Aikatoiminto	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14




Kuituoptiikkavahvistin

OMF-FKOW/T/LS-500

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	< 0,6; (Lähetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys	[mm]	< 175; (kohteesta heijastavana)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	< 10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...40
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	204
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	73 x 45 x 49
Materiaalit		ABS lasikuituvahvistettu
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu



Liitäntä

