




## Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OMS-OOKG/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



vastaanotin alemmassa linssissä  
lähetin ylemmässä linssissä



## Tuotteen ominaisuudet

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Valolaji | infrapuna             |
| Kotelo   | suorakaiteenmuotoinen |

## Sovellutus

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
|------------------|-------------------------|

## Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA] | < 80       |
| Suojausluokka      | II         |
| Napaisuussuojaus   | kyllä      |
| Valolaji           | infrapuna  |
| Aallonpituus [nm]  | 880        |

## Lähdöt

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Oikosulkusuojaus       | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
| Ylikuormitussuojaus    | kyllä       |

## Tunnistusalue

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lähetin / vastaanotin       | lähetin |
| Toimintaetäisyys [m]        | < 50    |
| Toimintaetäisyys säädettävä | ei      |



## Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OMS-00KG/US-100

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 320              |
| Valonsäteen mitat /               | Toimintaetäisyys |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...40 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

## Hyväksynnot / testit

|     |                      |
|-----|----------------------|
| EMC | IEC 1000-4-2/3/4/5/6 |
|-----|----------------------|

## Mekaaniset tiedot

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Paino [g]         | 68,039                   |
| Kotelo            | suorakaiteenmuotoinen    |
| Mitat [mm]        | 73 x 45 x 49             |
| Materiaalit       | ABS lasikuituvahvistettu |
| Materiaali linssi | PMMA                     |

## Näytöt / käyttöelementit


|        |        |                 |
|--------|--------|-----------------|
| Näyttö | käyttö | 1 x LED, vihreä |
|--------|--------|-----------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu



## Liitäntä

