




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OME-FCKG/US-100



vastaanotin alemmassa linssissä
lähetin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 80
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V]	2
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA]	100
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkeätaajuus DC [Hz]	500
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OME-FCKG/US-100

Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin	
Toimintaetäisyys [m]		< 50	
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä	
Vasteajat			
Vasteaika [s]		< 1	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila [°C]		-25...40	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		IEC 1000-4-2/3/4/5/6	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		181,2	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat [mm]		73 x 45 x 49	
Materiaalit		ABS lasikuituvahvistettu	
Materiaali linssi		PMMA	
Linssin suuntaus		linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
		käyttö	1 x LED, vihreä
		Toiminta	1 x LED, punainen
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: alumiini, läpinäkyväksi eloksoitu



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OME-FCKG/US-100

Liitäntä



5

Hälytyslähtö