




Kuituoptiikkavahvistin

OO5-FPKG/M16/KL6



1 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Erityispiirre		Hälytyslähtö
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	12...36 DC
Virrankulutus	[mA]	50; ((24 V))
Maks. tehontarve	[VA]	1,2
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	630
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)



Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FPKG/M16/KL6

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Hälytyslähtö		kyllä
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	200
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1000
Huomautus / kytKentätaajuus	[Hz]	tyyp.
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Aikatoiminto	[s]	0,001...0,1

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	< 3,8; (Lähetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys	[mm]	0...300; (Kohteesta heijastava valokenno)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintamahdollisuudet		automaattinen ja manuaalinen kytKentäpisteen säätö; logiikkatoiminnot JA (AND), TAI (OR); toinen kytKentäpiste

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	521
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	76,5 x 92,4 x 70,7
Kanavien lukumäärä		6
Kuitukaapeliliitäntä		FE-11 / FT-11
Materiaalit		kotelo: ABS; näyttöikkuna: PMMA; LED-ikkuna: SEPS; kansi: sinkkipainevalu muovipinnoitettu (PA)
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö		täysgrafiikka-LCD-näyttö, näytön kääntö 180° mahdollinen kielivalinta (saksa, englanti, ranska)
	Tilanosoitus	6 x LED, keltainen
Elektroninen lukko		kyllä

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kisko: 1 x 81 mm, EN 60715


Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Kuituoptiikkavahvistin


00F-FPKG/M16/KL6

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M16



Liitäntä



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Hälytyslähtö