




Kuituoptiikkavahvistin

OO5-FPKG/M12/GL2



1 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Erityispiirre		Hälytyslähtö
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	12...36 DC
Virrankulutus	[mA]	50; ((24 V))
Maks. tehontarve	[VA]	1,1
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	630
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)



Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FPKG/M12/GL2

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Hälytyslähtö		kyllä
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	200
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	2700
Huomautus / kytKentätaajuus	[Hz]	tyyp.
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Aikatoiminto	[s]	0,001...0,1

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	< 0,4; (Lähetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys	[mm]	0...200; (Kohteesta heijastava valokenno)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintamahdollisuudet	automaattinen ja manuaalinen kytKentäpisteen säätö; logiikkatoiminnot JA (AND), TAI (OR); toinen kytKentäpiste
----------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	463
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	79,9 x 76,9 x 70,7
Kanavien lukumäärä		2
Kuitukaapeliliitäntä		FE-00 / FT-00
Materiaalit		kotelo: ABS; näyttöikkuna: PMMA; LED-ikkuna: SEPS; kansi: sinkkipainevalu muovipinnoitettu (PA)
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö		täysgrafiikka-LCD-näyttö, näytön kääntö 180° mahdollinen kielivalinta (saksa, englanti, ranska)
	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
Elektroninen lukko		kyllä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kisko: 1 x 65 mm, EN 60715
--------------------	----------------------------

Huomautuksia


Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FPKG/M12/GL2

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

