


Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FPKG/M16/GL8



1 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Hälytyslähtö
---------------	--------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...36 DC
Virrankulutus [mA]	50; ((24 V))
Maks. tehontarve [VA]	1,3
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	630

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)



Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FPKG/M16/GL8

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Hälytyslähtö		kyllä
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	200
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	800
Huomautus / kytKentätaajuus	[Hz]	tyyp.
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Aikatoiminto	[s]	0,001...0,1

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	< 0,4; (Lähetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys	[mm]	0...200; (Kohteesta heijastava valokenno)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintamahdollisuudet	automaattinen ja manuaalinen kytkentäpisteen säätö; logiikkatoiminnot JA (AND), TAI (OR); toinen kytkentäpiste
----------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	595
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	76,5 x 149 x 70,7
Kanavien lukumäärä		8
Kuitukaapeliliitäntä		FE-00 / FT-00
Materiaalit		kotelo: ABS; näyttöikkuna: PMMA; LED-ikkuna: SEPS; kansi: sinkkipainevalu muovipinnoitettu (PA)
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö		täysgrafiikka-LCD-näyttö, näytön kääntö 180° mahdollinen kielivalinta (saksa, englanti, ranska)
	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
Elektroninen lukko		kyllä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kisko: 1 x 137 mm, EN 60715
--------------------	-----------------------------

Huomautuksia


Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Kuituoptiikkavahvistin


OOF-FPKG/M16/GL8

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M16



Liitäntä



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6
N: Out 7
J: Out 8

O Hälytyslähtö