


Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FNKG/M16/KL6

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Hälytyslähtö
---------------	--------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	12...36 DC
Virrankulutus	[mA]	50; ((24 V))
Maks. tehontarve	[VA]	1,2
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	630

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
-------------------	-----



Kuituoptiikkavahvistin

00F-FNKG/M16/KL6

Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Hälytyslähtö		kyllä
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	200
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	1000
Huomautus / kytkeätaajuus	[Hz]	tyyp.
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Aikatoiminto	[s]	0,001...0,1

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	< 3,8; (Lähetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys	[mm]	0...300; (Kohteesta heijastava valokenno)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintamahdollisuudet	automaattinen ja manuaalinen kytkentäpisteen säätö; logiikkatoiminnot JA (AND), TAI (OR); toinen kytkentäpiste
----------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynnot / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	528,4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	76,5 x 92,4 x 70,7
Kanavien lukumäärä		6
Kuitukaapeliliitäntä		FE-11 / FT-11
Materiaalit		kotelo: ABS; näyttöikkuna: PMMA; LED-ikkuna: SEPS; kansi: sinkkipainevalu muovipinnoitettu (PA)
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö		täysgrafiikka-LCD-näyttö, näytön kääntö 180° mahdollinen kielivalinta (saksa, englanti, ranska)
	Tilanosoitus	6 x LED, keltainen
Elektroninen lukko		kyllä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kisko: 1 x 81 mm, EN 60715
--------------------	----------------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
--------------	--



Kuituoptiikkavahvistin

OO5-FNKG/M16/KL6


Pakkausyksikkö

1 kpl


Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M16

Sähköinen liitäntä - Liitäntä



Liitäntä



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O

Hälytyslähtö