



Peilistä heijastava valokenno

OPR-FBOW/3L

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OA0104 tai OA0105

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Virrankulutus	[mA]	14; ((24 V))
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytKentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	4
Maks. vuotovirta	[mA]	6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	350
KytKentätaajuus AC	[Hz]	15
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	0,15...10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
------------------	-----	--------------------------------------



Peilistä heijastava valokenno

OPR-FBOW/3L

Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,15...10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	86 x 28 x 142
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²

Liitäntä

