



Kohteesta heijastava valokenno

OPT-FNKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OA5108

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	12; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC	[V]	7,5
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC	[mA]	250
KytKentätaajuus DC	[Hz]	80
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	< 1300; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä



Kohteesta heijastava valokenno

OPT-FNKG

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	86 x 28 x 142
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm ²		
Liitäntä		

