




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

ORE-V



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevähvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

MTTF [vuotta]	49633
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	59
-----------	----



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

ORE-V

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Materiaalit	PPO modifioitu
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20212
--------------------	------------------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Liitäntä

WH =
screen =Johdinvärit :
valkoinen
vaippa