




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

ORS-V



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevä vahvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	57078



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

ORS-V

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	59,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Materiaalit	PPO modifioitu
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20212
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Liitäntä	



RD = Johdinvärit :
screen = punainen
 vaippa