




Peilistä heijastava valokenno

ORR-VIORT-V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevä vahvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä [m]	0,3...1; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Tuntoetäisyys [mm]	< 200; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojaluokka	IP 67



Peilistä heijastava valokenno

ORR-VIORT-V

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	77
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Materiaalit		PPO modifioitu
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20212
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Liitäntä		



1 = lähetin
 2 = vastaanotin
 Johdinvärit :
 RD = punainen
 WH = valkoinen
 screen = vaippa