




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

ORS-V/10m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OR0003

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevä vahvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

ORS-V/10m

MTTF	[vuotta]	57078
------	----------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	0,129
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Materiaalit	PPO modifioitu	
Linssin suuntaus	linssi sivulla	

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20212
--------------------	------------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m; 1 x 0,14 mm²

Liitäntä

RD =
screen =

Johdinvärit :
punainen
vaippa