




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

ORE-V/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OR0002

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevä vahvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit


MTTF [vuotta]	49633
---------------	-------



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

ORE-V/6M

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	0,095
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Materiaalit	PPO modifioitu
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20212
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
Liitäntä	



WH = Johdinvärit :
 screen = valkoinen
 vaippa